



TEKNİK BİLGİLER / No 121

P261 POLYESTER FILLING PRIMER

GENEL TEKNİK TANIM

2K polyester esaslı, yüksek dolgulu macun ve astar bir arada.

Geniş, düzgün olmayan yüzeyler için ideal.

Boya tabancasıyla kolay uygulanır.

Üzerine her boya sistemi uygulanabilir.

YÜZEY

Çıplak çelik
Alüminyum
Paslanmaz çelik
Cam elyafı

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ

Kaplanacak yüzey kuru, temiz ve yağ ile diğer kirlleticilerden arınmış olmalıdır. Hazırlığın her adımında tüm yüzeyleri iyice temizleyip kurutun.



Yüzeyi 770 NORMAL / 771 FAST ANTISİL yağ giderici ile temizleyin

2 bezle sürme-silme yapın. Temizleyiciyi henüz ıslakken temiz, kuru bezle silerek alın. Basınçlı hava ve yapışkan toz bezle tozu giderin.

ÜRÜN UYGULAMASI:



100 kısım ASTARI 5 kısım
BODY HARDENER FOR
POLY- ESTER SPRAY
FILLER ile karıştırın
Karışım ömrü: 45 min /
23°C (73°F)



%0 - 10 780 POLY
THINNER / REDUCER
ekleyin



Püskürtmeye hazır: 23 -
30 s DIN 6 / 20°C (68°F)



1.8 - 2.5 mm 1.7 - 2.2 bar
2-3 kat = 200 - 250 µm (7.9 -
9.8 mils)



10 - 15 min / 23°C (73°F)
Katlar arası bekleme



30 min / 60°C (140°F)
panel sıcaklığı 3 - 5 h /
23°C (73°F)



1. aşama: Düşük güç 2 - 3 min
2. aşama: Tam güç en fazla 3 - 5 min
Lamba mesafesi: En az 70 cm
Aşağıdaki IR ekipmanı notlarına bakın.



P 320 - P 500



P 600 - P 1000 Elle sulu
zımpara



Tüm HB BODY boya sistemleriyle
üzeri boyanabilir.

ÖZGÜL AĞIRLIK 1.4 ± 0.1 g/cm³

KATI MADDE 70 ± 2%

Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC)

Bileşenleri ve özellikleri nedeniyle özel tamir boyası ürünüdür. Bu kategoride en yüksek VOC içeriği 540 g/L'dir. Kullanıma hazır ürünün VOC içeriği 540 g/L'dir. 2004/42/II(c)(540)540

TEORİK KAPLAMA

220 µm (8.7 mil) kuru filmde 2.8 m² / l

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Son kullanımdan sonra şununla temizleyin:
767 NITRO thinner / reducer

NOTLAR

- Yalnız önerilen sertleştirici ve incelticiyle uygulayın.
- Etch Primer, Wash Primer, 1K Filler, TPA yüzeyler ve yumuşak eski boya üzerine uygulamayın.
- 5°C (41°F) altında uygulamayın.
- Daima kuru zımpara önerilir.

IR ekipmanı notları:

- Yüzeyi 80 - 100°C (176 - 212°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- IR ekipmanının doğru kullanmak için üreticisinin talimatlarına başvurun.

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F), kullanılmamış orijinal ambalajında garanti raf ömrü 18 aydır.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

Sertleştirici şişesi organik peroksit içerir ve oksitleyicidir. Cilde değerse hemen silip sabunlu suyla yıkayın. Gözle temasta bol suyla yıkayıp derhal doktora başvurun.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgilimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.

EYLÜL 2025